品番：EA986KT-250

品名：250mm キャスター(自在金具)

販売価格	250,800円（税抜）／ 275,880円（税込）		
カタログ価格	250,800円（税抜）／275,880円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/17 05:59現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1741ページ		

硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪（ストッパー無）	車輪径×幅(mm)	250×80
全高(mm)	330	耐荷重(kg)	3,700 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20～70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	39,010	材質	金具：スチール (亜鉛メッキ、ラッカー仕上げ赤色) 車輪：ポリウレタン
ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です			
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様			
赤色塗装			
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です			
ブラケット部は防塵・防滴構造になっています			
プレート取付け型			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.