品番：EA986KX-200

品名：200mm キャスター(固定金具･ﾅｲﾛﾝ車輪)



販売価格	122,000円（税抜）／ 134,200円（税込）		
カタログ価格	122,000円（税抜）／134,200円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/07/14 08:16現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1741ページ		



車輪はキャストナイロンで耐荷重･耐衝撃性･耐摩耗性が特に優れています

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	200×80
全高(mm)	280	耐荷重(kg)	4,500 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアD	耐熱温度	-20～80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	15,400	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ) 車輪:キャストナイロン
車輪は高荷重･ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様			
一般的なナイロンに比べて耐荷重･圧力強度･弾力性･形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです			
赤色塗装			
プレート取付け型			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.