

EA991HB-22A(ガソリン携行缶)取扱説明書

火気厳禁

UN規格品(消防法適合品)

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

Ver 1.1



注意

- ・誤った使用方法、火災、地震、水害、その他天災地変、公害、塩害などによる故障及び損傷については如何なる責任も負いかねます。
- ・ガソリン等燃料以外のシンナー等浸透性・腐食性液体や水の使用は塗装、パッキン材劣化、錆の原因になりますので使用をしないでください。
- ・給油にはノズルが確実にセットされている事を確認しゆっくり注いでください。
万が一こぼれても周辺が汚れないように、また人体や周辺に危険を及ぼさない処置の上で使用してください。
- ・車等で移動される場合は必ずポリエチレン袋や受け皿等に置いて保管・移動してください。



使用上の注意

- ・容器の規定量以上は入れないでください。
また温度等ご使用環境の変化が大きい場合は念のため1割程度少な目に入れるようにしてください。
- ・給油口が上向きになるように常に平らな場所に置いてください。
- ・油漏れ防止のためにフタは確実に締め付けてください。
- ・フタやノズルのパッキンが傷ついた場合は油漏れによる危険がありますので使用を中止してください。
(替パッキンはEA991HB-220をご用意しております。)
- ・保管に関しては内容物の有無にかかわらず、直射日光が当たる場所、火の近くや転倒しやすい所、密閉した車内、室内には置かないでください。
- ・長時間使用しなかった場合には、本体、キャップ、ノズルを点検し、それぞれの部品に異常がないか確認した後 使用してください。


○各部名称




○仕様

- ・適用…液体燃料用
- ・TUV/UN適合品
- ・消防法適合品
- ・材質…鋼板(ペイント仕上)
缶内部にも塗装を施しております。
- ・挿入可能ホース径…φ 21mm
- ・容量…20L
- ・サイズ…345×160×475(H)mm
- ・重量…3.8kg
- ・安全ロック付
- ・ノズル別売、EA991HB-20Aをご利用下さい。

○フタの開け方



- ① 缶のフタにある安全ピンを引きます。
(ピンは抜け落ちません。)



- ② フタのタブを持ち上げてフックを外してください。



- ③ そのままフタを上ゆっくり持ち上げてください。
口が開きます。

※フタを閉じるときは上記と逆の手順で行い、最後に必ずピンを差して止めてください。

○ノズル(EA991HB-20A)(別売)の取付け方



①ノズルの接続部を缶の口に添えます。
缶の口と接続部の形状があっている
ことを確認してください。



②矢印部分を押し込んで、白い円の部分で
本体とノズルをしっかりと固定します。



③先端ノズルを取り付けます。
黒丸のように突起部分まで納まります。