品番：EA986MC-11

品名：345x75mm 車輪(ﾗﾊﾞｰﾀｲﾔ･PPﾘﾑ･ﾛｰﾗｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ)

販売価格	19,300円（税抜）／ 21,230円（税込）		
カタログ価格	19,300円（税抜）／21,230円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2026/02/17 08:00現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		

硬度	騒音	転抵抗
C	C	D



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

車輪径×幅(mm)	345×75	軸径(mm)	25
耐荷重(kg)	300 (4 km/h)	タイヤ硬度	80 ショアA
耐熱温度	-20～60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	5,600
材質	タイヤ:ソリッドゴム リム:ポリプロピレン		
リムは衝撃に強いポリプロピレン製			
丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.