品番：EA986MG-2

品名：125x37.5mm 車輪(ﾗﾊﾞｰﾀｲﾔ･ｽﾁｰﾙﾘﾑ)



販売価格	5,010円（税抜）／ 5,511円（税込）		
カタログ価格	5,010円（税抜）／5,511円(税込)		
在庫数	最新在庫：6　（2025/12/15 16:21現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1745ページ		

硬度	騒音	転抵抗
D	B	C

Rolling resistance(転抵抗)
Good
Operating noise(静音性)
Very good
Floor surface preservation(床面保護)
Very good

始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します

仕様

車輪径×幅(mm)	125×37.5	軸径(mm)	15
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	120 (4 km/h)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25～80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	608	材質	タイヤ：二層式ソリッドゴム リム：スチール
丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様			
一般的なソリットゴムより耐荷重に優れています。始動時の動きが良く、スムーズな走行が可能です			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.