品番：EA986MG-250

品名：250x60mm 車輪(ﾗﾊﾞｰﾀｲﾔ･ｽﾁｰﾙﾘﾑ)

販売価格	10,600円（税抜）／ 11,660円（税込）		
カタログ価格	10,600円（税抜）／11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫：7　（2025/11/12 08:02現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1745ページ		



硬度	騒音	転抵抗
C	C	D

リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅(mm)	250×60	軸径(mm)	25
軸幅	65mm	耐荷重(kg)	295 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-25～80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	3,589	材質	タイヤ：ソリッドゴム リム：スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様			
走行時の騒音が小さく、床面保護にも優れています			
リムは頑丈なスチール製			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.