品番：EA986MW-260

品名：260x 85mm 車輪(空気入･ｽﾃｨｰﾙﾘﾑ･ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ)

販売価格	11,100円（税抜）／ 12,210円（税込）		
カタログ価格	11,100円（税抜）／12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2026/02/17 06:46現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		

硬度	騒音	転抵抗
E	A	C

リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅(mm)	260×85	軸径(mm)	20
軸幅	75mm	耐荷重(kg)	150 (4 km/h)
タイヤ硬度	60 ショアA	耐熱温度	-25～50℃
重量(g)	1,381	材質	タイヤ：チューブ入りエアータイヤ(2層) リム：スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
ローラーベアリング			
タイヤチャックは自動車･バイク用をご使用下さい。			
丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様			
高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています			
地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です			
リムは頑丈なスチール製			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.