品番：EA986PF-18

品名：38mm キャスター(自在金具･ﾅｲﾛﾝ車輪)

販売価格	245円（税抜）／ 270円（税込）		
カタログ価格	245円（税抜）／270円(税込)		
在庫数	最新在庫：40　（2025/12/17 15:38現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1727ページ		





平台車

仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	G-38N
キャスター	自在車	本体ベアリング	シングルベアリング
ストッパー	無し	車輪径×幅	φ38×16mm
全高	50㎜	取付方法	プレート式
取付座	46×38mm	取付寸法	36×28mm
取付穴径	5.3㎜	偏芯	12㎜
旋回半径	32㎜	耐荷重	28.6kg
材質	金具･取付部：スチール 車輪･ホイル：ナイロン	重量	75g

平台車、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター

軽量で耐薬品性、耐蝕性、耐摩耗性に優れたナイロン車。
柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。

旋回部にスラストベアリングが一段構造で使用されている、コスト面重視のキャスターです。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.