


## EA993GA - 2 (マンホールガード用ウインチ) 取扱説明書

(アメリカ)


このたびは当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

### 組立て・設置方法

1. ハンドルを差し込みシャフトの端に取り付けます。1/2 - 13ロックナットでハンドルを締めます。  
注：差し込みシャフトのダブルロックナットを取らないで下さい。それらは、ブレーキ機能に対して重要な部分なので、傷つけないで下さい。
2. 溝の付いているアルミ支柱をマンホールガードの右側の真ん中に設置します。1/4 のU字ボルトでガードレールの一番上と中心をしっかりと締めます。(支柱を前の足と後ろの足の中心に置きます。)  
1・1/8穴のあるもう一方のアルミ支柱をマンホールガードにU字ボルトでしっかりと締めます。



3. アルミ支柱にウインチを置いて、クランク側をアングルブラケットにピンで固定します。



#### 操作手順

A : ケーブルを巻込んだり、荷物を上げるには

1. ケーブルは動かしたり、引き上げたりする物やウィンチのドラムにしっかりと締め付けて下さい。
2. ケーブルとケーブルアタッチメントが損傷していないか荷物を上げ下げする能力が十分にあるか確認して下さい。全ての構成部品を使う際には十分に安全であるか確認して下さい。
3. ウィンチの側面にある“Load unload”の印を参照にして、ラチェットの“カチッ”という音を確認しながら、ハンドルを時計回りにまわして荷物を動かしたり、引き上げたりして下さい。

B : ケーブルを引き出したり、荷物を下げるには

1. ウィンチの側面にある“Load unload”の印を参照に反時計回りにハンドルを回します。  
ロードロック機構が働いているため、“カチッ”という音は聞こえません。

注 : 荷重がとても軽い場合は、ブレーキが自動的にかかりません。

重い荷重をウィンチにかけると、自動的にブレーキがかかります。

#### ガードと引き上げ組立て部品の保管

1. ウィンチからピンを取ります。
2. 支柱からウィンチを取ります。
3. マンホールガードを保管する状態に折り畳みます。ウィンチをガードレールの上に置いて支柱と一緒にフックで合わせてひっかけて下さい。ピンでウィンチを支柱にしっかり固定して下さい。
4. 完全に組立てた物を最初梱包されていた状態に戻して下さい。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550 - 0012 大阪市西区立売堀3 - 8 - 14

TEL(06)6532 - 6226 FAX(06)6541 - 0929