品番：EA986SF-125

品名：125x 40mm 車輪(Bﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ・ｽﾃｨｰﾙ製・ﾚｰﾙ用)

販売価格	24,600円（税抜）／ 27,060円（税込）		
カタログ価格	24,600円（税抜）／27,060円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/16 15:04現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1748ページ		







長寿命で、静荷重と動荷重の両方に特性があります

仕様

車輪径×幅(mm)	125×40	フランジ径	150mm
軸径(mm)	25	耐荷重(kg)	1,500 (4 km/h)
耐熱温度	-20～120℃	重量(g)	4,425
材質	ソリッドスチール		
転がる際の抵抗も少なく、スムーズに走行可能			
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様			
硬く頑丈なつくりで、車輪がすり減りにくいです			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.