品番：EA986YB-22

品名：18インチ 電動三輪自転車

販売価格	178,500円（税抜）／ 196,350円（税込）		
カタログ価格	178,500円（税抜）／196,350円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/08/27 19:19現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2523ページ		

仕様

メーカー	ミムゴ	型番	BEPN18
商品名	E-PARTON（イーパートン）	タイヤサイズ	フロント：18型、リア：14型×2
ギア数	変速なし	重量(kg)	27.5
カラー	ブリックレッド（マット）	フレーム材質	スチール
サイズ	140×58×95.5cm	推奨適応体重	65kg
適応身長	130cm～	バッテリー	リチウムイオンバッテリー（5.8Ah）
充電器	電源：AC100V～240V	充電時間	約3時間30分（PSEマーク）
サドル地上高さ	約67.5～84.5cm	アシスト切替	3モード（低・中・高）
走行距離	低モード：約30km 中モード：約25km 高モード：約20km	カゴサイズ	前カゴ：約340×290×210mm 後カゴ：約320×400×230mm
ブレーキ	前輪：デュアルピボットキャリパーブレーキ 後輪：サーボブレーキ	モーター	ブラシレスモーター（定格出力：250W）
仕様	アシスト機能、シングルギア、スイング	付属品	バッテリー充電器（スペアキー付）

	機能、ワンタッチコントローラー、前カゴ（大型樹脂製）、後カゴ（メッシュ）、LEDライト、前輪錠(スペアキー付)、耐摩耗タイヤ		

ひと回り小さいサイズで安心感アップ！両足が地面にしっかり着いて無理なく乗れます。
方向転換などに車体を支えやすい便利な持ち手付きのサドルです。
音鳴りの解消！湿気の多い日もキーキー鳴りにくいリアブレーキ。
普通自転車として公道を走れる型式認定番号TSマーク取得

代替品

	品番 EA986YB-25 **コメント** 18型、電動三輪車、マットカーキ
	品番 EA986YB-24 **コメント** 20型、普通三輪車、グリーン

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.