品番：EA991C-11

品名：400g/-10°C～ 60°C グリース(ｼｬｰｼｰ/20本)



販売価格	10,300円（税抜）／ 11,330円（税込）			
カタログ価格	10,300円（税抜）／11,330円(税込)			
在庫数	最新在庫：12　（2025/12/20 00:26現在）			
商品入数	20	販売単位	箱	
カタログページ	0657ページ			

代表性状

試験項目	規格
外観	褐色
ちょう度　25℃混和	320
滴点　℃	98
銅板腐食　100℃ 24hr	合格
灰分	1.3
水洗脂水度　38℃ 1hr　%	3.1
水分　%	0.1
焼かけ転度　10℃ 105.$^{-1}$　Mpa	1500
テムケンOK値　Lbf	9
溶剤	A級

仕様

使用温度範囲	-10℃～60℃	カラー	褐色
内容量	400g×20本(1箱)	外径	約φ56mm
シャシーグリース			
カルシウム石鹸基			
軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に。			
NLGI-1			
潤滑性、粘着性に優れ、自動車、運搬機、土木建設機械等のシャシーなどに			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.