品番：EA991CE-11

品名：400ml グリースポンプ

販売価格	8,590円（税抜）／ 9,449円（税込）		
カタログ価格	8,590円（税抜）／9,449円(税込)		
在庫数	最新在庫：7　（2025/12/19 19:28現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0656ページ		

仕様

容量	400ml	ノズル長	300mm
ノズルねじサイズ	M10×1.0	吐出量(cm3/ストローク)	2.15
最大吐出圧力	40MPa	筒長	330mm
ピストン軸径	9mm	サイズ	330×140×66mm
重量	0.92kg	適用グリース	カートリッジグリース
NLGI-1～2			
EA991C-7～-10(カートリッジグリース)が使用できます。			
フォロープレート10枚付			
★グリース詰めにスプリング機構が必要なく、フォロープレートを使うことでグリース吸入がスムーズに行えます。			

代替品

品番　EA991CE-21

コメント　ワンハンドタイプ(ピストル型)

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.