品番：EA991CG

品名：500ml グリースポンプ



販売価格	7,100円（税抜）／ 7,810円（税込）		
カタログ価格	7,100円（税抜）／7,810円(税込)		
在庫数	最新在庫：6　（2025/12/19 19:17現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

容量	500ml	ノズルねじサイズ	M10×P1.0
吐出量(cm3/ストローク)	1.6	最大吐出圧力	40MPa
筒長	320mm	ピストン軸径	9mm
適用グリース	カートリッジグリース 手詰めグリース	チューブ壁厚	1.0mm(本体)
ノズル取付ねじサイズ	M10×M10	付属ノズル	175mm（スチール製・グリースニップル用アダプター付き）
サイズ	320(W)×120(H)mm	重量	1.9kg
材質	スチール		

NLGI-1～2
EA991C-7～-10(カートリッジグリース)が使用できます。
ハンドルのストロークにより、適量のグリースが吐出できるので、ロスがありません
エアー抜きも簡単にできます。
作動を調節できます。
フィリングニップルあり

代替品

	品番　EA991CF-2 **コメント**

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.