品番：EA991CH-22

品名：Rc 1 手動ガンノズル(ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ)

販売価格	43,100円（税抜）／ 47,410円（税込）		
カタログ価格	43,100円（税抜）／47,410円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/23 04:16現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0642ページ		



満量になると給油が自動で止まります

仕様

メーカー	アクアシステム	型番	ATNH-25
ノズルサイズ	φ30×90mm	適用	灯油・軽油(オイル・ガソリン・バイオディーゼル不可)
材質	ノズル・本体：アルミ パッキン：NBR・FKM	接続ねじ径	Rc1”
最大使用圧力	0.2Mpa	重量	1.5kg
推奨ホース	25A	継手	スイベル
流量範囲（L/min）	60～90		

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。

電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。

一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。
※使用圧力と流量範囲にご注意ください。

手元で楽々、簡単操作

握れば吐出、離せば止まる

レバー引っ掛け付

自然落下、サイフォンの利用では使用不可
流量計付
※オイル・ガソリン・バイオディーゼルには使用できません。
満量になると給油が自動で止まります。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.