

0000

EA997AB-14. 19. 25

ホールテクノミストのエバック
EVUC

結露防止

長尺・軽量・自在配管・簡単施工

安心の工事を
納得の高品質で実現!!

SCS断熱ドレンホース®

エアコン用 / 14mm・20mm・25mm



ユーシー産業株式会社

エアコンメーカーも納得の高品質!


●500万本の出荷実績が信頼性の裏付け

SCS 断熱ドレンホースはルームエアコンの本体ホースとして、大手 10 社に採用されています。その数は国内生産台数の約 1/2 にあたる 400 万本にのぼり、海外も含めると 500 万本を越えます。(00 年度実績)


●安心して使えるのは唯一 SCS 断熱ドレンホースだけ

SCS 断熱ドレンホースはドレン配管として設計されました。本体ホースと同等の性能が得られ、安心してドレン配管が出来ます。

断面のクローズアップ



抗菌 SCS 断熱ドレンホース



品 番	A (内径)	B (外径)	C (厚み)	全 長
NDH-14	14	26	6	20m
NDH-20	19	31	6	20m
NDH-25	25	37	6	20m

※NDH-20・25：中間ジョイント (20・25H) 1ヶ付



NDH-14S



NDH-20S・25S

EA997AB-14

EA997AB-19


EA997AB-25

抗菌 SCS 断熱ドレンホースセット

品 番	断熱ドレンホース	カウス	ジョイント
NDH-14S	NDH-14×1本	NDH-14C×15ヶ	NDH-14J×15ヶ
NDH-20S	NDH-20×1本	NDH-20C×10ヶ	NDH-20JN×10ヶ NDH-20H×1ヶ
NDH-25S	NDH-25×1本	NDH-25C×10ヶ	NDH-25JN×10ヶ NDH-25H×1ヶ

ルームエアコン用 延長断熱ドレンホース

- 必要な時に、必要な長さで、必要な数だけお使いいただけます。
- 部品付で現場加工を必要とせず、すぐ使用できます。(NDH-14-1、14-2)
- セット物、4m タイプも同時発売。(NDH-14-4)



抗菌 SCS 断熱ドレンホース定尺 (部品付)

品 番	口元軟質(内径A)	口元硬質(外径B)	ホース内径C	長 さ
NDH-14-1	16mm	16mm	14mm	1m
NDH-14-2	16mm	16mm	14mm	2m

抗菌 SCS 断熱ドレンホース定尺4mセット (部品入)

品 番	断熱ドレンホース	カウス	ジョイント
NDH-14-4	NDH-14 4m×1本	14C×3	14J×3

※ホース規格は、NDH-14と同様です。



NDH-14-4

NDH-14-1



ユーシー産業株式会社

本 社 大阪市中央区南船場1-18-17 商工中金船場ビル10F
TEL.06-6261-8870(代) FAX.06-6261-8875
東京営業所 TEL.03-5687-1177(代) FAX.03-5687-1188
名古屋営業所 TEL.052-202-7005(代) FAX.052-202-7055
ホームページ <http://www.evuc.co.jp>