

WAVE LOUVER「SL79」は天井埋込型、天井型エアコンの風よけ板です。この取付説明書をよくお読みいただき、安全にご利用ください。

### こんな悩みに



パーティションや家具などで風が遮られて空調効率の低下など・・・

**ウェーブルーバーを付けると風をムラなく部屋全体に届け直撃も解消!!**



### 取付方法

#### はじめに



①エアコンの取付位置の汚れを付属の脱脂クリーナーで拭き取り、その後乾燥させてください。



②ジョイントルーバーにルーバーを両側から軸ピンが外側になる様に差し込んでください。

#### 壁付けエアコンの場合



③アーム固定具をエアコンの両側に両面テープを強く押し付けて貼り付ける。




④両面テープの粘着力安定の為に貼り付けた後、しばらくしてからアーム本体を奥までしっかりと差し込む。



⑤エアコンの幅に合わせて、ルーバー長さをスライドしてください。



⑥ルーバーを回転させ、羽の角度を調節し、希望の風向きにしてください。



【注意】  
エアコンと壁面の隙間は左記の寸法でが使用ください。

#### 天井付けエアコンの場合



③アーム固定具に端部アームを中央まで差し込む。



④ルーバー羽の軸に端部アームをゆっくり奥まで差し込む。



⑤両面テープの剥離紙を剥がします。




⑥用途に合わせてエアコンの位置に貼り付ける。



⑦両面テープの粘着力安定の為に貼り付け後、しばらくしてから羽の角度を調整し、希望の風向きにしてください。

#### 製品サイズ (mm)



#### 製品仕様

品名：ウェーブルーバー  
品番：SL79  
用途：エアコンの風よけ板  
材質：HIPS、ABS等  
羽根寸法：700～900×80mm  
総重量：260g  
原産国：中国

#### 注意

- エアコン以外の用途では使用しないでください。
- ファンヒーター等の直接熱を発生する暖房器具には使用しないでください。
- ルーバーに物を掛けたり、ぶら下がったりしないでください。
- エアコンに異常が見られた場合は使用を中止してください。
- 冷房運転時に使用場所の環境により、結露が発生し水滴が落ちることがありますので注意してください。

#### 製品安全への取り組み

弊社では、当製品を安全にご使用いただける様に、「安全な製品情報表示システム」を取り入れて、当製品の取扱説明書を作成しています。詳しい情報はモバイルサイトへアクセスください。



**タカラ産業株式会社**

〒577-0013  
大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号 長田エミネスビル2F  
TEL(06)7711-3080  
<http://www.takaranet.co.jp>

