


FASTCAP (ファストキャップ)は1997年に設立されたアメリカのメーカーで多くのユニークな商品を展開しています。「KAIZEN」シリーズは作業場の改善に役立つ商品に特化したFASTCAPの代表シリーズの一つです。



### ポリエチレンフォーム

### KAIZEN FOAM



### 工具や作業用品などの管理・整理整頓に！

#### POINT ①

くり抜きしやすい  
多層構造！



#### POINT ②

用途に合わせて選べる  
多彩なサイズ・カラー  
バリエーション！



<共通仕様>  
●材質…ポリエチレン  
●サイズ…610×1220mm

#### オリジナル型抜きを簡単に作成！



型抜き線を描きます




型抜き線に沿って  
カットします



くり抜いて完成！




詳しくは動画を  
ご覧ください！




#### ポリエチレンフォーム

黒 品番 EA997XP-11  
黒/白 品番 EA997XP-12  
価格 3,260円 (税抜)



#### ポリエチレンフォーム

黒 品番 EA997XP-13  
黒/赤 品番 EA997XP-14  
価格 4,240円 (税抜)



#### ポリエチレンフォーム

黒 品番 EA997XP-16  
黒/赤 品番 EA997XP-17  
価格 7,810円 (税抜)

厚み  
57  
mm

#### 壁掛け用オプション (57mm厚フォーム専用)

### セッティングもラクラク！



壁掛けフレーム使用例

#### [57mm厚フォーム用] 壁掛けフレーム

品番 EA997XP-20  
価格 1,260円 (税抜)

- 材質…ポリエチレン
  - サイズ…610×1220×2.7mm
  - 裏面粘着テープ付で仮止めが簡単です
  - ポリエチレンフォームの長さに合わせてカットして使用することができます
- ※この商品はフレームのみです

詳しくは動画を  
ご覧ください！



#### [壁掛けフレーム用] コーナー(4個)

品番 EA997XP-21  
価格 1,300円 (税抜)

- 材質…ポリエチレン
- EA997XP-20・-21を一緒に使用することで壁に固定したり、立てかけたりすることが可能です



フレームの見た目をキレイに！

## マーカー



### ロングノーズマーカー

- |   |    |            |
|---|----|------------|
| 黒 | 品番 | EA765MT-31 |
| 金 | 品番 | EA765MT-32 |
| 銀 | 品番 | EA765MT-33 |
- 価格 **1,650円** (税抜)

●線幅…細字側：3mm/太字側：6.5mm



## カッターナイフ



### カッターナイフ

品番 **EA589AF-50**

価格 **1,090円** (税抜)


- 刃長…6.3mm ●刃幅…3.55mm ●刃厚…0.4mm
- 全長…140mm ●刃材質…スチール

### 替刃 (10枚)

品番 **EA589AF-51**

価格 **660円** (税抜)

- 入数…10枚



トレース線をカットしやすい柔軟な薄型刃



## 面取り用ツール



### [KAIZEN フォーム用] スクレーパー


品番 **EA997XP-32**

価格 **2,480円** (税抜)

- 面サイズ…20×90mm
- 面材質…メタル
- 切り抜き後のフォームの表面をキレイに整えます
- 人間工学に基づいたハンドル



フォーム表面の仕上げに



### [KAIZEN フォーム用] スピナー

品番 **EA997XP-33**

価格 **995円** (税抜) 2個組価格

- 面サイズ…φ19mm・φ31mm(各1個)
- 六角シャンク…1/4"
- ドライバードリル/インパクトドライバに取り付けて使用
- 切り抜いた底を平らにします



面取りが時短で可能に!



### ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号  
TEL:06-6532-6226 FAX:06-6541-0929  
https://www.esco-net.com/ MAIL:esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式

X / YouTube  
フォロー・チャンネル登録はコチラ!

