

EA998A-1 ヘルメット(白)



軽量+フィット感を追求

ニュータイプG型ヘッドバンドを採用していますので
前後へのぐらつきもありません。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

飛来・落下物用
電気用(使用電圧7000V以下)



重量 : 約364g

材質 : 熱可塑性ABS樹脂

サイズ : 53 ~ 64 cm(帽体により異なります)

カラー : 白

保護帽の種類 : 飛来・落下物用・電気用(使用耐電圧 7000V以下)

構造 : 帽体(着装体・内側止めタイプ) 装着体 あご紐

保護帽の名称 帽体・・・頭部を覆う固い殻(つばさ・ひさしを含む)

装着体・・・保護帽を頭部に保持し、感触をよくすると共に、衝撃を緩和する大事な部分(帽体内側止めと鉋止めの2種類あり)

あご紐・・・保護帽が頭部より脱落しない為に絶対必要な部分

使用区分 : ・物体の飛来又は落下物による頭部への危険防止又は軽減

・頭部感電による危険防止又は軽減

・保護帽以外の目的(ミニバイク・野球用などのヘルメット)には絶対使用しないで下さい。

【保護帽の使用前の点検】

保護帽を使用する前にチェックポイントによって点検し少しでも異常が認められるものは使用しないで下さい。

縁がかけたり
折れたりして
もの



汚れが著しい
もの



すりきずが
多いもの



取り付け部
に異常がある
もの



衝撃のあとが
あるもの



メーカーがあげた
以外の穴が
あいているもの



変形しているもの



取り付け穴に
異常がある
もの



著しい変色
があるもの



ガラス繊維が
浮き出ている
もの



成形ハモック
にキズが付い
てるもの



ヘッドバンドが
損傷している
もの



保護帽は帽体・装着体・あご紐・衝撃吸収ライナー等の部品によって構成されています。これらの部品全体の総合特性によって安全性能が発揮されます。従って部品の一部でも性能が低下すれば保護帽全体の安全性能も低下し危険防止又は軽減ができなくなります。使用する前には必ず保守点検事項、警告事項、危険事項、注意事項等を確認の上使用して下さい。

注意事項

間違った保管方法によっては性能が低下します

日頃の注意を怠ることによって大きな事故につながる場合があります

保管

1. 直射日光の当たる場所には保管しないで下さい
2. 夏季の自動車内や暖房機の近く等、50℃以上の高温になる場所や、直射日光のあたる場所に長時間保管しないで下さい(材質が変質、変色を起こし、機能が低下します)
3. 保護帽の上に重いものや熱のあるものを置いたりしないで下さい
4. 保護帽の上に他のものが落ちてきたり、何かの下敷きになる可能性のある場所に置いたり、保管などしないで下さい

手入れ

1. 保護帽の汚れは薄めた中性洗剤で拭き、柔らかい布を真水に濡らして拭き取って下さい
2. シンナーやベンゼン・アルコール等の溶剤は帽体や部品の性能を劣化させるので絶対に拭いたりしないで下さい
3. その他の化学薬品や脱色剤・漂白剤・熱湯・塩水等で拭いたりしないで下さい
4. 汚れを落とす為、ナイフや表面を傷つけるもので削ったり、擦ったりしないで下さい