

ハーネス用ランヤードER150 シングル L6 ダブル L2/L6 ダブル L2-125kg用 **NEW**

巻取
＜ロック装置なし＞
シングル

L6
フック



A1ER150-L6

巻取
＜ロック装置なし＞
ダブル

L2
フック

ランヤード
上出し

大重量者用あり

L6
フック

ランヤード
上出し



A1ER150-WL6

大重量者用
125kg



A3ER150-WL2-2

- ハーネス用ランヤード単品
種類：フルハーネス型用タイプ1
ロック装置：なし
使用可能質量：100kg 以下
ランヤード長：1.5m

ショックアブソーバ
種別：第一種 (4kN)
最大自由落下距離：2.3 m
※大重量用は 2.15m
落下距離：4.1m
※大重量用は 4.35m

ハーネス用ランヤードER150 シングル L6フック

- 長さを調節できる両側巻取器を採用した超小型巻取式（ロック装置なし）
- SSA(スマートショックアブソーバ)を搭載。スリムな形状で作業の邪魔にならず、落下時の衝撃を緩和
- 接続環はランヤードのよじれ、絡まりを解消するUJ環(ユニバーサルジョイント)を採用
- 硬質焼入れゲート付軽量鍛造アルミフックALMAX採用 (L6フック)
- フックはランヤードが絡まりにくい「より戻し付」


ハーネス用ランヤードER150 ダブル L2・L2-125kg用/L6フック

- 長さを調節できる両側巻取器を採用した超小型巻取式（ロック装置なし）
- ランヤードのよじれ、絡まりを解消するより戻し付スィベル環を採用
- ASSA（アクティブスマートショックアブソーバ）を搭載
ランヤード上出しタイプなので腰袋にロープが掛かりにくい※大重量用は除く
- フックは硬質焼入れゲート付スチールフック（L2フック）と
硬質焼入れゲート付軽量鍛造アルミフック（L6フック）の2種
- フックはランヤードが絡まりにくい「より戻し付」

※大重量125kgセットはランヤード下出しタイプとなります

スライドロック機構

ストラップを全て引出した後に、巻取器本体をずらすことで好みのランヤード長に調整できます。



ランヤード 種類	フック	品 番	価 格	JAN コード	製品重量	包装形式	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×奥行き	梱包単位
シングル	L6	A1ER150-L6	21,300円 (税込23,430円)	4 975364 261410	960g	クリアケース	280× 147×77	6個 (1個×6)
ダブル	L2	A1ER150-WL2	29,700円 (税込32,670円)	4 975364 261434	1,750g		280× 147×111	
	L6	A1ER150-WL6	36,300円 (税込39,930円)	4 975364 261441	1,580g			
	L2	A3ER150-WL2-2	35,000円 (税込38,500円)	4 975364 266484	1,760g	吊り下げ式 紙箱		

重量者用
125kg

大重量者用
125kg

※125kg用ランヤードには125kg用ハーネスをご使用ください