

No.105

トヨセイ

TOYO SAFETY

http://www.toyo-safety.co.jp

折りたたみヘルメット (BLOOM III)

—ブルームとは英語で「花が開くように」を意味します—

特許出願中 / 意匠登録

作業用

防災用

厚生労働省保護帽検定合格品
飛来・落下物用、墜落時保護用(兼用型)

日本製
made in japan

MOVVO[®]

ムーボ



よりコンパクトに
折りたたむ為
3分割された
帽体部分により構成

従来のヘルメットと
変わらない
デザイン性

作業現場でも使える! コンパクト収納で携帯に最適!


組立てれば
ヘルメット本来の
丸い形状に

収納時
厚さ **74mm**

長さ277mm

収納袋付き

※付属されている袋の仕様を
変更することがあります。



かさばらずに作業現場に持ち運べる! 防災用にも最適!



作業現場に



カバンに収納



引き出しに収納



ヘルメット
マーク入れ加工できます

従来の産業用ヘルメットをコンパクトに収納できます。又、防災用としても保管できます。

各現場への移動が多い方(現場監督・建築デザイナー・公共交通機関等を利用される方等)にもおすすめ!

使用方法

- Instruction -

組立て方

- 1 天面帽体を90度まで開く。
- 2 天面帽体を握み、引掛かりのあるところまで上方に引き上げる。
- 3 天面帽体を180度反転させる。
- 4 天面帽体を閉じてロックする。カチッと音が出るのを確認。

たたみ方

- 1 ロックを解除し、天面帽体を開く。
- 2 中間帽体がかかるまで天面帽体を開く。
- 3 天面帽体を180度反転させる。
- 4 反転した天面帽体を閉じる。

カラーバリエーション

- Colors -



白



うす黄



ロイヤルブルー



オレンジ



紺



ライム

仕様	
品番・品名	No.105 BLOOMⅢ MOVO -ムーボ-
規格	厚生労働省保護帽の規格「飛来・落下物用」、「墜落時保護用」国家検定合格品
材質	帽体：ABS樹脂 ヘッドバンド：合成樹脂 衝撃吸収ライナー：発泡スチロール
サイズ	52~61cm
製品寸法	組立て時：高さ140mm×幅208mm×長さ277mm 折りたたみ時：高さ74mm×幅208mm×長さ277mm
重量	約415g
梱包単位	10個(1個入り化粧箱×10)
パッケージ寸法	小箱：横216mm×縦284mm(+30mm)×厚み78mm 外箱：横428mm×縦578mm×高さ230mm

J A N	
白	111177
うす黄	111184
ロイヤルブルー	111191
オレンジ	111207
紺	111214
ライム	111221



【発売元】
株式会社 **トヨセフティ**

〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴21-1 三木工場公団
TEL.0794-83-7777(代) FAX.0794-83-0006

三条営業所 〒955-0093
新潟県三条市下須成172/バスラリ須成107
TEL.0256-34-0005(代) FAX.0256-34-7567

【製造元】
日本保安用品協会・日本ヘルメット工業会・産業安全技術協会
東洋物産工業株式会社
U R L: <http://www.toyo-safety.co.jp>

このカタログ内の各品番に付いているJANコードナンバーはすべて上7ケタは各商品下6ケタ(カタログ内の青色No.)のみ表示しています。
(例) 4 9 6 2 0 6 7 1 0 0 0 5 8

消費者相談室 TEL.0794-83-0155

※東洋物産工業株式会社と株式会社トヨセフティ(本社)はISO9001及びISO14001の認証を取得しています。
※仕様・価格など予告なしに変更する場合があります。
※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

【取扱店】