品番：EA996AZ-26A

品名：[M] 使い捨て防護服

販売価格	2,460円（税抜）／ 2,706円（税込）		
カタログ価格	2,460円（税抜）／2,706円(税込)		
在庫数	最新在庫：10　（2025/08/02 22:00現在）		
商品入数	1	販売単位	着
カタログページ	2279ページ		

仕様

メーカー	デュポン	型番	TVS3-M
商品名	タイベック　ソフトウエアⅢ型	サイズ	M
身長(cm)	168～176	適応胸囲	92～100cm
材質	タイベック(R)素材使用	規格	JIS T 8115 タイプ4･5･6適合（タイプ5･6：第三者認証取得）／ JIS Z 4809 放射性物質による汚染に対する防護服 Ⅵ形の性能を有する。
耐水圧	1300mm	仕様	フードゴム入／袖口ゴム入／袖口サムループ付／裾口ゴム入／背ウエストゴム入／接着可能なファスナーカバー付／接着可能なあごカバー付／縫い目はテープシーム
用途	粉じん対策／感染症対策／静電塗装作業／アスベスト取扱作業／ガラス繊維取扱作業／ごみ焼却場での作業／土木･下水道内作業／機械など解体メンテナンス作業／集じん機の点検作業／煙突清掃作業／カーボンブラック製造作業／グリース取扱作業／塗装･塗料噴霧作業／畜産農場作業　等	注意	･耐熱性、防炎性はありません。(75℃で収縮が始まります。) ･耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。 ･洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。
「石綿障害予防規則」レベル1、2、3対応			
使い切りタイプ			

不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し99.2%の高い防護性を有しています。
全ての縫い目とジッパー部をテープシームし、あごカバーをつけることにより、防塵マスクとの間に隙間を作らない機密構造になっています。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.