ESCOオリジナル スチール製ツールワゴン STEEL TOOL WAGON

CURVE series
カーブシリーズ

高品質 安全設計 頑丈

お客様組立品

4段ツールワゴン
品番 EA956BB-1
価格 85,800円（税抜）

- サイズ（キャスター含）…677（W）×459（D）×1,000（H）mm
- 引出し内寸…569（W）×397（D）×75（H）mm×4個
- 重量…55kg
- 耐荷重…650kg（各引出し：45kg）
- 材質…スチール
- 天板用滑り止めマット付
- 鍵2本付　●キャスター材質…ポリプロピレン

この商品は大型商品です。
北海道・沖縄・離島への配送は別途運賃が必要です。
また、配送は車上渡しが基本となります。
※納期はエスコへお問い合わせください。

北海道・沖縄・離島 ¥特別運賃 車上渡し

特長

カーブコーナー
カーブコーナーでケガをしにくい安全設計！！

手にフィット！
人間工学に基づいた楕円形ハンドルで握りやすい。

レバー付き
引き出し一段ごとにレバー付で、移動中に開く心配がありません。

キャスターが違う
ブレーキ付のベアリング入りキャスター。

セントラルロックシステム
1つの鍵で引き出し全てのロックがかかります。

耐久性抜群！
天板には耐久性に優れたEVA製マット。



フルスライドレール
ボールベアリング入りで開閉しやすいスライドレール。

STRAIGHT series
ストレートシリーズ

高品質 頑丈

お客様組立品

6段ツールワゴン
品番 EA956BA-1
価格 75,100円（税抜）

- サイズ（キャスター含）…671（W）×459（D）×884（H）mm
- 引出し内寸…小：569（W）×397（D）×75（H）mm×4個　大：569（W）×397（D）×154（H）mm×2個
- 重量…51kg　●耐荷重…500kg（各引出し：36kg）
- 材質…スチール　●天板用滑り止めマット付
- 鍵2本付　●キャスター材質…ポリプロピレン

特長

セントラルロックシステム
1つの鍵で引き出し全てのロックがかかります。

耐久性抜群！
天板には耐久性に優れたEVA製マット。

フルスライドレール
ボールベアリング入りで開閉しやすいスライドレール。

この商品は大型商品です。
北海道・沖縄・離島への配送は別途運賃が必要です。
また、配送は車上渡しが基本となります。
※納期はエスコへお問い合わせください。

北海道・沖縄・離島 ¥特別運賃 車上渡し

オプション品

整理整頓
紛失防止対策に！

ESCOオリジナル
ツールワゴンの引出し内寸にピッタリ！

ポリエチレンフォーム

黒 20mm　品番 EA956BB-101　価格 2,550円（税抜）

黒 10mm　品番 EA956BB-102　価格 1,830円（税抜）

赤 5mm　品番 EA956BB-103
青 5mm　品番 EA956BB-104
黄 5mm　品番 EA956BB-105
価格 560円（税抜）

＜共通仕様＞
●サイズ…565×397mm　●材質…発泡ポリエチレン

ESCO 株式会社エスコ
〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号4階
TEL：06-6532-6226　FAX：06-6541-0929
https://www.esco-net.com/　MAIL：esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式
X/YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ！

※表示価格の有効期限は2026年12月末日（予定）となります。　※生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により、廃番とさせていただく商品もございます。