



CABLE PROTECTORS
Grip guard / Guard dog / Fastlane



ケーブル保護


安全対策

高耐荷重 ケーブルプロテクター

グリップガード GRIP GUARD series 【Medium Duty】




ケーブル径 **32mm以下** ケーブル数 **5本** 耐荷重 **2.2t**



- ・軽量で使いやすい汎用タイプ
- ・ポリウレタン製

サイズ表記について



ケーブルプロテクター

品番 **EA983PC-5**

価格 **42,600円** (税抜)

- ・サイズ…417(W)×914(D)×40(H)mm
- ・本体重量…5.8kg

ガードドッグ GUARD DOG series 【Medium Duty】



ケーブル径 **19mm以下** ケーブル数 **2本** 耐荷重 **5.9t**

ケーブル径 **19mm以下** ケーブル数 **3本** 耐荷重 **7.7t**

ケーブル径 **19mm以下** ケーブル数 **5本** 耐荷重 **10.8t**



ケーブルプロテクター

品番 **EA983PG-2**

価格 **43,500円** (税抜)

- ・サイズ…303(W)×914(D)×32(H)mm
- ・本体重量…4.1kg




ケーブルプロテクター

品番 **EA983PG-3**

価格 **53,800円** (税抜)

- ・サイズ…351(W)×914(D)×32(H)mm
- ・本体重量…5.5kg



ケーブルプロテクター

品番 **EA983PG-5**

価格 **58,200円** (税抜)

- ・サイズ…430(W)×914(D)×32(H)mm
- ・本体重量…6.7kg

ファストレーン FASTLANE series 【Light Duty】



- ・ケーブル類の上にかぶせるだけのカンタン設置
- ・汎用性の高い軽量タイプ
- ・ポリウレタン製

ケーブル径 **25mm以下** ケーブル数 **2本** 耐荷重 **475kg**

ケーブルプロテクター

品番 **EA983PF-6**

価格 **26,400円** (税抜)

品番 **EA983PF-7**

価格 **26,400円** (税抜)

- ・サイズ…273(W)×914(D)×38(H)mm
- ・本体重量…4.2kg



90° 曲リアダプター

- 〈共通仕様〉
- ・サイズ…304(W)×304(D)×38(H)mm
- ・本体重量…2.8kg

品番 **EA983PF-11**
価格 **11,600円** (税抜)
品番 **EA983PF-12**
価格 **11,600円** (税抜)

品番 **EA983PF-13**
価格 **11,600円** (税抜)
品番 **EA983PF-14**
価格 **11,600円** (税抜)



ケーブル径 **13mm以下** ケーブル数 **1本** 耐荷重 **475kg**

ケーブルプロテクター


品番 **EA983PF-21**

価格 **14,300円** (税抜)

品番 **EA983PF-22**

価格 **14,300円** (税抜)

- ・サイズ…133(W)×914(D)×19(H)mm
- ・本体重量…1.4kg



90° 曲リアダプター

- 〈共通仕様〉
- ・サイズ…177(W)×177(D)×19(H)mm
- ・本体重量…0.8kg

品番 **EA983PF-31**
価格 **5,970円** (税抜)
品番 **EA983PF-32**
価格 **5,970円** (税抜)

品番 **EA983PF-33**
価格 **5,970円** (税抜)
品番 **EA983PF-34**
価格 **5,970円** (税抜)



事故防止



タイヤストッパー

安全対策

ウレタン製タイヤストッパー

耐候性・耐油性・耐薬品性に優れたポリウレタン製

【Heavy Duty】重機向けに特別設計された高い耐久性

ホイールチョーク【ウレタン製】



- 運搬トラック、ローダー、クレーンなどの重機での使用に最適
- 耐荷重…387t
- 裏面は滑り止めゴムパッド付



品番	サイズ(mm) W×D×H	重量 (kg)	税抜価格
EA984SE-3	379×557×270	10.8	77,600円

ホイールチョーク【ウレタン製】



- 運搬トラック、ローダー、クレーンなどの重機での使用に最適
- 耐荷重…249t
- 裏面は滑り止めゴムパッド付



品番	サイズ(mm) W×D×H	重量 (kg)	税抜価格
EA984SE-4	387×450×254	8.62	106,100円

ホイールチョーク【ウレタン製】



- 材質…耐衝撃ウレタン
- 耐油性に優れています。
- 能力…70t



品番	サイズ(mm) W×D×H	重量 (kg)	税抜価格
EA984SE-1A	384×381×280	6.6	72,600円

【航空機対応】 衝撃緩和に優れた航空機対応モデル

ホイールチョーク【ウレタン製】



品番	サイズ(mm) W×D×H	重量 (g)	税抜価格
EA984SB-1	140×114×70	680	16,100円

- 衝撃に強いウレタン製で軽量です (1組価格)
- ナイロンロープ付(610mm)

ホイールチョーク【ウレタン製】



品番	サイズ(mm) W×D×H	重量 (kg)	税抜価格
EA984SB-5A	140×114×63	0.34 (1個)	10,300円

- カーブした形状がタイヤにぴったりフィットします (1組価格)
- ポリエステルロープ付(610mm)


ホイールチョーク【ウレタン製】



品番	サイズ(mm) W×D×H	重量 (kg)	税抜価格
EA984SC-3	356×152×102	2.8	17,200円

- 側面のくぼみにロープを繋いでタイヤを固定可能
- ナイロンロープ付(914mm)

ホイールチョーク【ウレタン製】



品番	サイズ(mm) W×D×H	重量 (kg)	税抜価格
EA984SC-6	305×127×83	1.9(1個)	25,100円


- 衝撃に強いウレタン製で軽量です (1組価格)
- ポリエステルロープ付(610mm)
- ★ 裏面は滑りにくいゴムパッド付 (-7のみ)



ゴム製タイヤストッパー

耐候性・耐油性に優れたゴム製

ホイールチョーク【ゴム製】



(2個価格)

品番	サイズ(W×D×H)	重量 (kg)	税抜価格
EA984SA-1	254×203×152mm	3.9 (1個)	10,900円

- アイボルト付でロープやチェーンが取付可能
- 材質…ゴム ● アイボルト付 ● 能力…2t
- 耐候性・耐油性に優れています。

ホイールチョーク【ゴム製】



(1組価格)

品番	サイズ(W×D×H)	重量 (kg)	税抜価格
EA984SR-1	254×127×110mm	3.0(1個)	17,900円
EA984SR-2	305×127×110mm	3.5(1個)	19,100円
EA984SR-3	381×127×110mm	4.2(1個)	22,800円
EA984SR-4	457×127×110mm	5.0(1個)	28,200円

- 高密度なゴム製で頑丈です。
- 材質…ゴム ● ナイロンロープ付(610mm)
- 耐候性・耐油性に優れています。



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号
 TEL: 06-6532-6226 FAX: 06-6541-0929
<https://www.esco-net.com/> MAIL: esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式

X/YouTube
 フォロー・チャンネル登録はコチラ!

