品番：EA997MC-10

品名：97-111mm U型ガラリ(ﾌｰﾄﾞ付/SUS)

販売価格	1,540円（税抜）／ 1,694円（税込）		
カタログ価格	1,540円（税抜）／1,694円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2025/06/08 01:11現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0039ページ		



仕様

メーカー	宇佐美工業	型番	UK-UGEN100S-HL
材質	ステンレスSUS304	適合パイプ(内径)	97～111mm
特定防火設備該当品			
回転式（OFH型）			
強風時の雨水の侵入を軽減します。			
自然給排気口			
温度ヒューズ（72℃）			
防火ダンパー無			
外壁用			
防虫網（12メッシュ）付			

代替品

	品番　EA997MC-100 **コメント**

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.