

住宅用強化液（中性）消火器 キッチンアイ

お酢のチカラで消火する環境と身体に優しい新感覚消火器

安全な食品原料の配合で作られた消火器、それがキッチンアイです。

消火時に放射した薬剤も身体に安全、環境にも優しい消火器です。



MVF1HAR

MVF1HAG

EA999MK-1A

EA999MK-2A

【環境や身体に安全】

お酢の成分と食品原料から作られた、人にやさしい中性薬剤を使用。

【てんぷら油火災に威力を発揮】

キッチンアイ1本で、住宅のさまざまな初期消火に適応。

【使用後の清掃が簡単】

消火剤は中性なので、使用後の清掃も安心して簡単。


【コンパクトで軽量な設計】

使いやすく、持ち運びに適したコンパクトデザイン

住宅火災は大きな被害

消火器は初期消火で有効

初期消火で消火器を使用した場合、75%以上が成功しています。万が一火が出てしまった場合、消火器を使用した初期消火は大変有効です。




消火器を使用した初期消火の成功率
(東京消防庁管内データ(平成24年中)より)

消火器は住宅にも必要

建物火災の出火件数は住宅火災が最も多く、全体の約6割を占めます。建物火災の被害者のうち、約9割が住宅火災です。

住宅以外のビルや工場は消防法令で消火器等の設置が義務付けられており、初期消火が被害の割合を小さくした理由と考えられています。もしもの時のために、ご家庭にも消火器の設置をおすすめします。




建物火災の火元建物用途別の状況と
建物用途別の死者発生状況
(平成 27年版 消防白書より)

消火後の後始末



一般的な粉末消火器は、部屋中に粉が飛散し、清掃に手間と時間がかかります。



キッチンアイを使用した後は、薬剤をさっと拭き取るだけで後片付けがとても簡単です。

製品仕様

	MVF1HA
本体希望小売価格（税抜）	オープン価格
型式番号	消第30～18号
消火薬剤	強化液（中性）1.0L
適応火災	普通・天ぷら油・ストーブ・電気
使用温度範囲	-20℃～+40℃
総質量	約2.2kg
全高x全幅x胴径(約/mm)	375x145x85
放射時間	約12秒
放射距離	4～6m
特長	FLAT STOP Non-PFOS 見舞金 A

ECO

再生消火薬剤を40%以上使用、回収およびリサイクルシステムを持つ消火器。グリーン購入法に対応

UD

あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル

FLAT

見やすくスッキリしたデザインのフラットゲージが付いた蓄圧式消火器

STOP

レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器

Non-PFOS

化審法により第一種特定化学物質に指定されたPFOSまたはその塩を含まない製品

受注

発注を受けてから生産する受注生産品

見舞金

商品付属のハガキ、またはWebよりご登録ください。登録翌日より1年間以内に、万一罹災された場合、最高30万円までの火災お見舞金を支給いたします。

A C D ……消火器リサイクルシール種別