

標示の色分け 安全対策 ソーシャルディスタンスの確保


工場・事務所・施設・店舗などの通路・区画表示に!

LINE TAPE DISPENSER

ラインテープ
ディスペンサー

立ったまま1人でまっすぐ貼れる

軽量な
アルミ製



前後2つのローラーでしっかり
貼り付け!

頑丈な
スチール製



ポインター付で
方向がわかりやすい!

【アルミ製】 ラインテープディスペンサー

品番 EA944SG-9

価格 26,000円 (税抜)

- サイズ(最大)…310(W)×140(D)×1000(H)mm
- 重量…約 3.5kg ●材質…アルミ
- 適用テープ…幅: 100mm、外径: 200mm、芯内径: 76mm(3")
- ハンドル高さ4段階調整可能
- 後部ローラーでテープをしっかり貼り付けます

剥離紙付のラインテープは使用不可・対応していません

【スチール製】 ラインテープディスペンサー

品番 EA944SG-10

価格 21,700円 (税抜)

- サイズ(最大)…380(W)×180(D)×1000(H)mm
- 重量…約 7.3kg ●材質…スチール
- 適用テープ…幅: 100mm、外径: 300mm、芯内径: 76mm(3")
- 予備テープ用のホルダーが付いています

剥離紙付のラインテープは使用不可・対応していません



テープホルダー付

LINE TAPE

INCOM

マーキングテープ (ラインテープ/剥離紙なし)

品番 EA944SG-11

幅50mm 価格 2,320円 (税抜)

品番 EA944SG-13

幅100mm 価格 4,650円 (税抜)

品番 EA944SG-17


幅50mm 価格 2,320円 (税抜)

品番 EA944SG-20

幅50mm 価格 2,320円 (税抜)

品番 EA944SG-22

幅100mm 価格 4,650円 (税抜)



<共通仕様>

- 長さ…55m ●厚さ…0.15mm
- 材質…基材: ビニール(PVCフィルム)、粘着剤: ゴム系

品番 EA944SG-23

幅50mm 価格 2,320円 (税抜)

品番 EA944SG-26

幅50mm 価格 2,320円 (税抜)



INCOM

ライン保護テープ(滑り止め付)

品番 EA944SG-121

価格 5,450円 (税抜)

- 幅…76mm ●長さ…16.5m ●厚さ…0.15mm
- 材質…基材: ビニール、粘着剤: ゴム系
- ラインテープを保護し、滑り止め効果をプラス



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号

TEL: 06-6532-6226 FAX: 06-6541-0929

https://www.esco-net.com/ MAIL: esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式

Twitter / YouTube

フォロー・チャンネル登録はコチラ!

