

TAJIMA

すぐに現場で使える実用型セット!

**SEG**

ハーネスセット

蛇腹 / 平綱

「墜落制止用器具の規格」適合品

種類: フルハーネス型 タイプ1 使用可能質量: 100kg以下 ショックアブソーバー種別: 第一種(4kN) 最大自由落下距離: 2.3m 落下距離: 4.1m ランヤード長さ: 1.5m

作業しやすい蛇腹ランヤードを採用

蛇腹 ダブル

ハーネスGS+ダブルランヤードセット

使用頻度 高い
対象職種 鳥 型枠 監督 電工 設備 大工 土木

**フルハーネス**

束縛感の少ないY型構造を採用したエントリーハーネス

ランヤード

伸縮するので邪魔にならない蛇腹。フックはより戻し付。

硬質
スチールフック

L2
フック

硬質焼入ゲートスチールフック



ハーネスGS
蛇腹ダブル L2セット

〈EA998JH-16〉

価格 **22,600円**
(税込24,860円)

お求めやすい平ロープセット

平綱

ダブル

ハーネスGS+ダブルランヤードセット

使用頻度 低い
対象職種 鳥 型枠 監督 電工 設備 大工 土木

フルハーネス

束縛感の少ないY型構造を採用したエントリーハーネス

ランヤード

しなやかで扱いやすい平ロープ。

L1
フック

スチールフック



ハーネスGS
平ロープダブル L1セット

〈EA998JH-11〉

価格 **17,600円**
(税込19,360円)

*本品はフルハーネス、ランヤード一体型です。*本品に胴ベルト/胴当てベルトは含まれておりません。*フルハーネスは胴ベルトには直接取付けることはできません。胴ベルトと組み合わせて使用する場合は、タジマのSEG胴当てベルトと組み合わせてご使用ください。

3ステップで簡単にセット組みできます! 詳しくは裏面へ

お買い得
セット

セグレスト301

胴ベルト型
ランヤードセット

腰周りを邪魔しない縦型巻取式セット

胴ベルト用ランヤード
ER150 縦型 L1

巻取
<ロック装置なし>
シングル

L1
フック



胴当てベルト GAXW

剛厚
WIDE サポート裏地
M サイズ
70cm



胴ベルト スチールワンフィンガーバックル

硬質
スチール
M サイズ



〈EA998JD-11〉

セット
特別価格 **13,700円**
(税込15,070円)

新開発
省スペース

装着幅わずか
10cm!!

一体型
フックハンガー付

ショックアブソーバー
をボディ内に内蔵



3ステップで簡単!

用途に合わせた

フルハーネスのセットが完成!

1

ハーネスセット
を選ぶ

(フルハーネス + ランヤード)

2

胴当てベルト
を選ぶ

3

胴ベルト
を選ぶ


1

ハーネスセット (フルハーネス + ランヤード) 〔墜落制止用器具の規格〕適合品

蛇腹ダブル
L2セット

蛇腹
ダブル


フックハンガー付



平ロープダブル
L1セット

平綱
ダブル

フックハンガー付




品名		色	サイズ	品番	価格
ハーネスGS	蛇腹 ダブル L2セット	黒	M サイズ	EA998JH-16	22,600円 (税込24,860円)
	平綱 ダブル L1セット	黒	M サイズ	EA998JH-11	17,600円 (税込19,360円)

●参考適合身長

M 165~175cm

※本品はフルハーネス、ランヤード一体型です。
※本品に胴ベルト/胴当てベルトは含まれておりません。
※フルハーネスは胴ベルトには直接取付けることはできません。
　　胴ベルトと組み合わせて使用する場合は、タジマのSEG胴当てベルトと組み合わせてご使用ください。

●ハーネス適合サイズ表

**2**

胴当てベルト

剛厚 GAXW
700/800

サポート重視! フラットワイドタイプ



サイズ	品番	価格
M サイズ 70cm	EA998JB-26	4,880円 (税込5,368円)
L サイズ 80cm	EA998JB-27	

超立体 CRX
800/900

フィット感と優れたサポート力!



サイズ	品番	価格
M サイズ 80cm	EA998JB-21	6,280円 (税込6,908円)
L サイズ 90cm	EA998JB-22	

3

胴ベルト

墜落制止用器具・ワークポジショニング用器具兼用

鍛造アルミ
ワンタッチバックル



簡単着脱

サイズ	品番	価格
M サイズ	EA924TA-21	6,240円 (税込6,864円)

スチール
ワンフィンガーバックル



高耐久バックル

サイズ	品番	価格
M サイズ	EA924TA-11	2,870円 (税込3,157円)



ESCO 株式会社工入口

〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号
TEL:06-6532-6226 FAX:06-6541-0929

<http://www.esco-net.com/> MAIL:esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式
Twitter / YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ!

