品番：EA109AD-5

品名：5/8"(15.88mm) 軸付パイプ内面ブラシ

販売価格	1,430円（税抜）／ 1,573円（税込）		
カタログ価格	1,430円（税抜）／1,573円(税込)		
在庫数	最新在庫：44　（2025/07/14 05:49現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0076ページ		



シングルステムで、曲げ加工しやすいです

仕様

軸付パイプ内面ブラシ			
電動ドライバードリルで使用できます。			
材質	ステンレス	適合パイプ径	冷媒管：5/8”(15.88mm) 給湯管：1/2”
シャンク	1/4”六角シャンク	軸径	6.0mm
全長	80mm	ブラシ長	28mm
ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。			
コードレスドライバードリルで使用できます。			

代替品

品番　EA109AB-4

コメント　1/2¥" ﾊﾝﾄﾞ

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.