# 品番：EA109AD-7

# 品名：7/8"(22.23mm) 軸付パイプ内面ブラシ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1,510円（税抜）／ 1,661円（税込） | | |
| カタログ価格 | 1,510円（税抜）／1,661円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：6　（2025/07/14 05:49現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0076ページ | | |



シングルステムで、曲げ加工しやすいです

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 軸付パイプ内面ブラシ | | | |
| 電動ドライバードリルで使用できます。 | | | |
| 材質 | ステンレス | 適合パイプ径 | 冷媒管:7/8”(22.23mm)<br>給湯管:3/4” |
| シャンク | 1/4”六角シャンク | 軸径 | 6.5mm |
| 全長 | 80mm | ブラシ長 | 28mm |
| ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。 | | | |
| コードレスドライバードリルで使用できます。 | | | |

代替品

**品番**　EA109AB-6

**コメント**　3/4¥" ﾊﾝﾄﾞ

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.