品番：EA109S-15

品名：12.7x380mm チューブブラシ(ﾅｲﾛﾝ製)

販売価格	770円（税抜）／ 847円（税込）			
カタログ価格	770円（税抜）／847円(税込)			
在庫数	最新在庫：1,680　（2025/08/29 17:08現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0056ページ			



チューブブラシのタイプについて

シングルねじり・シングルステム型

2本の針金中央に毛を配列し、ねじり加工をします。一般的にボトル洗浄や、管のクリーニングなどの生活用品に使用され、曲げ加工しやすいことが特長的です。

シングルねじり・ダブルステム型

2本ずつ計4本の針金の中央に毛を配列し、ねじり加工をします。芯の保持が強く、毛に腰が出るので、異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。

ダブルねじり・ダブルステム型

4本の針金間に毛を配列し、ねじり加工をします。シングルよりも毛の密度が高く、耐久性があります。洗浄はもちろん、研磨・バリ取り・精密加工など、工業用として幅広く使用できます。


原毛の特徴

- ナイロン毛…弾力があり穂先のまとまりが良いのが特徴です。
- ステンレス…耐熱、耐アルカリに優れている。研磨後にさびが生じにくい。
- 馬毛…程よい硬さとしなやかさがあり、筆の開閉が自由でよくまとまるのが特徴です。
- 豚毛…硬毛筆で弾力と耐久性に優れています。1本の毛の先端が2～3本に枝分かれしているのが特徴です。
- 真鍮…ステンレスよりやわらかく、加工物に傷をつけにくい。
  薬品に耐久性がありません。



パイプなどの内面掃除に適しています。

仕様

ブラシ材質	ナイロン	柄材質	スチール
ブラシサイズ	φ12.7×75mm	全長	380mm
線径	0.3mm	重量	21g
シングルねじり、シングルステム型			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.