品番：EA116DC-8

品名：DC12V/3.5A ミニエアーコンプレッサー

販売価格	6,550円（税抜）／ 7,205円（税込）		
カタログ価格	6,550円（税抜）／7,205円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/06/15 00:29現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2528ページ		

本体に付属品を収納できるコンパクト仕様！

仕様

メーカー	大自工業（Meltec）	型番	ML-270
入力電圧	DC12V	動力電流	3.5A（MAX：10A）
連続使用時間	30分以内	デジタルメータ表示	0～999kPa
圧力設定範囲	5～825kPa	ヒューズ容量	10A　ガラス管(コードに内蔵)
エアーホース長さ	600mm	電源コード長さ	3000mm
本体サイズ	185(W)×150(D)×77(H)mm	重量	約770g
付属品	ボール用ノズル・浮き輪用ノズル		

任意で設定した空気圧で停止するオートストップ機能付き。

自動車の12Vのバッテリー電源を利用して、タイヤのエアー注入等に使用できます。

適正な空気圧で燃費やタイヤの寿命が向上します。
乗り心地もよくなります。

付属のアダプターを使用することで、ボール、浮き輪にエアーを注入することが出来ます。

夜間や暗闇での作業に便利なLEDライト付

一目でわかるデジタル表示。

エアーホース・電源コードは本体内部に収納できます。
※ご使用中は本製品から離れないでください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.