品番：EA116SW-11

品名：AC200V/ 3.6kw エアーコンプレッサー

販売価格	343,000円（税抜）／ 377,300円（税込）		
カタログ価格	343,000円（税抜）／377,300円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/04 09:55現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1031ページ		

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	パオック	型番	AG-4578NTF
定格電圧	三相200V	定格周波数	50/60Hz
電動機定格出力	3600W	定格電流	50Hz…15A 60Hz…13A
使用最高圧力	約0.8Mpa	再起動圧力	0.6Mpa
吐出し空気量	吐出流量0.1MPa時50・60Hz(L/min):420・450 吐出流量0.4MPa時50・60Hz(L/min):315・345 吐出流量0.6MPa時50・60Hz(L/min):255・285 吐出流量0.8MPa時50・60Hz(L/min):195・225	騒音値	約76dB
吐出口径	R1/4”・R1/2”（2口）	重量	105kg
サイズ	1050（W）×600（D）×800（H）mm	タンク容量	78L
材質	タンク:スチール	付属品	ワンタッチカプラソケット（R1/4”・R1/2 ”）

			エアフィルタ（吸気口用・取付済）×6 エアフィルタ用静音チューブ×6 パイプシール（シールテープ）
作動音が静かな静音タイプ			
オイルレスなのでメンテナンスが簡単			
オイルが混ざりにくいクリーンエア			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.