品番：EA123BG-14

品名：3.0穴x100mm ｴｱｰﾌﾞﾛｰｶﾞﾝ(4.0mｳﾚﾀﾝﾎｰｽ付)



販売価格	6,520円（税抜）／ 7,172円（税込）		
カタログ価格	6,520円（税抜）／7,172円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/08/04 13:46現在）		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1049ページ		

仕様

使用圧力	1.0MPa	ノズル穴径	3.0㎜
ノズル長	100㎜	エアー量	280L/min
エアー流量調整	有	サイズ	ホース:5(内径)x8(外径)㎜
使用範囲	4m	材質	本体:アルミダイカスト ホース:ウレタン
ノズル取付ねじ	G1/8¥"	ホース取付ねじ	G1/4¥"
プラグ付			
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.