品番：EA123CG-18

品名：10-700kPa デジタルタイヤゲージ

販売価格	2,310円（税抜）／ 2,541円（税込）		
カタログ価格	2,310円（税抜）／2,541円(税込)		
在庫数	最新在庫：8　（2025/08/14 04:50現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0303ページ		

仕様

メーカー	大橋産業（BAL）	型番	No.1228
測定範囲	10～700kPa	最小目盛(kPa)	1
サイズ	77(W)×32(D)×135(H)mm	重量	127g
電源	単4電池×2本（別売）	用途	乗用車・バイク
材質	スチール・ラバー		

定期的に空気圧を測定！

エアーゲージ精度：1.0%FS

バックライト付液晶ディスプレー採用（電池残量表示付）

減圧・リセットボタン付

オートパワーオフ機能付

デジタル表示で空気圧が見やすいです。

360°ヘッド回転。バルブの位置を気にせず使用可能

ラバープロテクターで衝撃からゲージを保護

空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に！

タイヤの空気圧不足は、パンクやバーストの原因になり、大変危険です。また、ブレーキの利きが悪くなったり燃費の悪化、タイヤの寿命にも影

響します。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.