品番：EA124BJ-7A

品名：8.0mmx15m エアーホースリール(自動巻取)

販売価格	57,500円（税抜）／ 63,250円（税込）		
カタログ価格	57,500円（税抜）／63,250円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/06 03:25現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1053ページ		








仕様

メーカー	三協リール（TRIENS）	型番	SHM-315A
使用流体	エア	リール設置場所	屋内
ホース長	1次側（入力側）：1m 2次側（出力側）：15m	ホース径	内径：8mm 外径：12mm
使用ホース	ポリウレタンホース	使用圧力	1.4MPa
使用温度範囲	−5～50℃	カラー	本体：グレー ホース：オレンジ
取付ねじ	ホース1次側（入力側）：オスねじ自在R3/8” ホース2次側（出力側）：メスねじRc3/8”（カプラーソケット付）	サイズ	174×424×380(H)mm
重量	6.0kg	ロック機構	ラチェット式

圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール

<メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様>
ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができるメーカー独自の機能

<耐久性向上！SUSプロテクター>
開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。

天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能

代替品

	品番 EA124BJ-7B **コメント** 変更点:カバー・ドラムの材質

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.