品番：EA124BS-1A

品名：6.5/10mmx14m オートエアーリール

販売価格	17,700円（税抜）／ 19,470円（税込）		
カタログ価格	17,700円（税抜）／19,470円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2025/09/05 17:10現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1052ページ		

仕様

メーカー	日動工業	型番	ARZ-140-6
適応流体	空気	使用圧力	1.5MPa
内径×外径	6.5×10mm	ホース長	1次側：1m 2次側：14m
一次側	プラグカップリング付	二次側	ソケットカップリング付
巻取方式	自動整列巻	色	青
サイズ	155(W)×355(D)×287(H)mm	重量	3.8kg
材質	ホース：ポリウレタン(メッシュ入り)	付属品	取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト（取付ブラケットと本体の固定用）

引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース！

屋内型の自動巻きエアホースリール

製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。

交換適応カップリング
オス：日東工器65PN
メス：日東工器200-65SN

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.