品番：EA124KA-115

品名：12/17mmx15m 散水ホースリール

販売価格	5,710円（税抜）／ 6,281円（税込）		
カタログ価格	5,710円（税抜）／6,281円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/04 10:00現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ（IRIS OHYAMA）	型番	FHEXN-15
★スプレーパターン6種 (霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)			
ホース	内径：12mm、外径：17mm	最高使用圧力	0.8MPa
材質	PP、ABS樹脂、 ポリカーボネート、ポリアセタール	サイズ	210×362×333mm
適合蛇口外径	14～18mm		
ホースは耐圧糸入り、カバーは特許取得の「アーチ形状」で巻取りがスムーズ			
ホース長	15m	重量	3.9kg

代替品

品番　EA124KA-115A

コメント　変更点:商品カラー

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.