品番：EA124LA-7B

品名：140mm ピストルグリップノズル(2ﾊﾟﾀｰﾝ)

販売価格	1,580円（税抜）／ 1,738円（税込）		
カタログ価格	1,580円（税抜）／1,738円(税込)		
在庫数	最新在庫：9　（2026/02/07 15:59現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2520ページ		



耐久性と断熱性に優れています

仕様

仕様	プラグなし	接続ねじ	3/4¥"NHメス
全長	140mm	重量(g)	181
材質	ボディ：亜鉛ダイカスト グリップ：ポリエチレン	耐圧	60psi
使用可能温度	約70℃まで(耐熱ホース使用時) ※使用可能温度は推奨温度ではありません。継続的な使用は、製品の最適な性能や寿命を保証できません。		

★スプレーパターン2種(ジェット、ミスト) (深く握るとジェット、浅く握るとミストになります)
冷水・温水どちらも使用可能
グリップは断熱性に優れています。
後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能
連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能
耐久性のある金属構造

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.