品番：EA125BE-100

品名：8.5/12.5mmx100m ウレタンホース



販売価格	41,200円（税抜）／ 45,320円（税込）		
カタログ価格	41,200円（税抜）／45,320円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2024/04/23 23:11現在）		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1089ページ1474ページ		



仕様

材質	ウレタン樹脂	内径×外径	8.5×12.5mm
全長	100m	使用圧力	1.47MPa
破壊圧力	6.0MPa	最小曲げ半径	55mm
使用温度範囲	-20～60℃	色調	オレンジ
重量	79g/m	用途	塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用
特長	柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。 ウレタンのため、冬場（低温)でも柔軟性を保ちます。 ※内部に補強糸入り	注意	※使用圧力・破壊圧力・最小曲げ半径は、20℃での結果です。 破壊圧力は、温度のよって変化します。 破壊圧力は試験値です。保証値ではありません。

代替品

品番　EA125BG-8A

コメント　8.0/10mm 100m巻 ｳﾚﾀﾝｴｱｰﾎｰｽ

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.