品番：EA125HA-19C

品名：19/26.0mmx20m プレッシャーホース(PVC)



販売価格	12,100円（税抜）／ 13,310円（税込）		
カタログ価格	12,100円（税抜）／13,310円(税込)		
在庫数	最新在庫：5　（2025/11/22 19:21現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1450ページ		





仕様

メーカー	八興	型番	E-TB-19
内径×外径	19×26mm	全長	20m
使用圧力	0～1MPa(20℃) 0～0.6MPa(60℃)	許容曲げ半径(20℃時)	135mm
使用温度範囲	0～60℃	使用流体	水、油、薬品、エアー、粉体
材質	軟質ポリ塩化ビニール	色調	クリアブルー

【主な用途】
・工作機械・成形機・工場設備などのエアー、水、油、薬品などの工業用配管
・ポンプ、コンプレッサーなどの流体圧送用ホースとして
・土木・建設現場の仮設用配管として

信頼の日本製ブレードホース

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。

1メートル間隔でホースに長さ印刷があるためカットが簡単

流体が見やすいブルー透明色

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.