品番：EA125HB-12

品名：12/18.0mmx 5m ﾌﾟﾚｯｼｬｰﾎｰｽ(PVC耐油)



販売価格	2,570円（税抜）／ 2,827円（税込）		
カタログ価格	2,570円（税抜）／2,827円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/12/15 19:20現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1450ページ		



仕様

メーカー	八興	型番	E-STB-12
内径×外径	12×18mm	全長	5m
使用圧力	0～1MPa(20℃) 0～0.7MPa(60℃)	許容曲げ半径(20℃時)	85mm
使用温度範囲	0～60℃	使用流体	水・油・薬品・粉体・エアー
材質	軟質ポリ塩化ビニール	色調	クリアグリーン

【主な用途】
・潤滑油、絶縁油、クーラントオイルなどの油用配管
・工作機械・成形機・工場設備などのエアー、水、油、薬品などの工業用配管
・ポンプ、コンプレッサーなどの流体圧送用ホースとして
・土木・建設現場の仮設用配管として

耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくく長寿命

1メートル間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単

流体が見やすいグリーン透明色

RoHS2対応品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.