品番：EA125JA-6

品名：6/ 9mmx20m 燃料チューブ(耐油 PVC)

販売価格	4,080円（税抜）／ 4,488円（税込）		
カタログ価格	4,080円（税抜）／4,488円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/16 00:37現在）		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1450ページ		

仕様

メーカー	三洋化成	型番	F-6
商品名	耐油燃料チューブ	用途	小型エンジン、農機具、機械等の配管用チューブとして
全長	20m	内径	6mm
外径	9mm	使用圧力	0.17MPa以下（環境温度23℃時）
適用流体	水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油（食品用途を除く）	材質	PVC
適用流体温度範囲	0～60℃	適用環境温度範囲	-10～60℃
耐寒性	脆化温度-49℃		

流体をしっかり確認できるクリアタイプ

弾力性・耐灯油性・耐久性に優れた油輸送用ホース

寒くてもやわらかい耐寒性に優れています。

※止水機能つきノズルなど圧力の用途に使用不可

※圧力のかかる用途には適していません。

※ブレーキオイルには使用しないで下さい。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.