# 品番：EA140FS-2

# 品名：R 1/4" スイベル式雄ねじプラグ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1,900円（税抜）／ 2,090円（税込） | | |
| カタログ価格 | 1,900円（税抜）／2,090円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：20　（2025/12/15 09:30現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1075ページ | | |

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | 近畿製作所 | 型番 | KRPB-2M |
| 型 | 20型 | 取付ねじ | R 1/4” |
| 最高使用圧力 | 1.5MPa | 設定圧力範囲 | 0～1.5MPa |
| 使用温度 | −10～60℃ | 材質 | 鋼鉄（クロムメッキ）<br>ナイロン |
| 全長 | 59mm | 重量 | 48g |
| エアー用 | | | |
| 全方位0～45°の首振り、自在屈曲および360°回転します。 | | | |
| 作業中の手首や肩の負担を軽減し、ホースのよじれや折れを解消します。 | | | |

代替品

| | |
|---|---|
| | **品番**　EA140EC-2<br>**コメント**　R 1/4¥" ｽｲﾍﾞﾙ式 雄ねじ ﾌﾟﾗｸﾞ |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.