品番：EA140GH-14

品名：G3/8"・9x13mm雌ねじ付ﾎｰｽ継手(ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ付)

販売価格	2,410円（税抜）／ 2,651円（税込）			
カタログ価格	2,410円（税抜）／2,651円(税込)			
在庫数	最新在庫：48　（2025/07/26 10:57現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1075ページ			

スイベル金具付

仕様

ねじサイズ	G（PF）3/8”	適合ホース内径	9mm
適合ホース外径	13mm	材質	本体：真鍮、スプリング：ポリアミド
最高使用圧力	1.5MPa（15kgf/c㎡）	使用温度範囲	-40℃～85℃
重量	約74g		
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。			
スイベル金具付			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.