品番：EA140GJ-204

品名：4mm タケノコ型ソケット(ｽﾃﾝﾚｽ製/ﾜﾝﾌﾟｯｼｭ)

販売価格	6,370円（税抜）／ 7,007円（税込）			
カタログ価格	6,370円（税抜）／7,007円(税込)			
在庫数	最新在庫：5　（2025/12/16 14:00現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1081ページ			

仕様

適用流体	圧縮空気、その他媒体（ガス、化学薬品、塗料、医薬品）	最高使用圧力	3.5MPa
使用温度範囲	−15℃～200℃	流量	510L/min
タケノコ径	4mm	ステム長さ	17mm
六角対辺	14mm	全長	46.5mm
外径	16mm	重量	26g
材質	本体：ステンレス オーリング：FKM		
プラグ外径：φ9mm用			
シングルシャットオフバルブ			
ワンプッシュ式			
高純度かつ衛生基準を満たした圧縮空気、もしくはその他媒体（ガス、化学薬品、塗料、医薬品）用			
製薬、化学工業、医療技術、食品産業、クリーンルーム、高精度な空気圧機器など、様々な分野での応用が可能			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.