品番：EA140GS-102

品名：G 1/4" 雌ねじプラグ(ｽﾃﾝﾚｽ製)

販売価格	1,410円（税抜）／ 1,551円（税込）		
カタログ価格	1,410円（税抜）／1,551円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/11/21 07:51現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1082ページ		



仕様

使用用途	圧縮空気、その他媒体（ガス、化学薬品、塗料、医薬品）	最高使用圧力	3.5MPa
使用温度範囲	−15℃～200℃	流量	1150L/min
ねじサイズ	G1/4”	全長	32mm
ねじ長さ	10mm	六角対辺	17mm
プラグ径	12mm	プラグ長さ	20mm
重量	20g	材質	ステンレス
シングルシャットオフバルブ			
衛生が要求される場所(クリーンルームなど)での圧縮空気の使用に最適			
高純度かつ衛生基準を満たした圧縮空気、もしくはその他媒体（ガス、化学薬品、塗料、医薬品）用			
製薬、化学工業、医療技術、食品産業、クリーンルーム、高精度な空気圧機器など、様々な分野での応用が可能			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.