品番：EA141AF-47

品名：Rc1/4"x G3/8" 中間ソケット

販売価格	950円（税抜）／ 1,045円（税込）		
カタログ価格	950円（税抜）／1,045円(税込)		
在庫数	最新在庫：11　（2025/12/17 13:36現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1084ページ		





(mm)

ネジD	ネジD1	L	L1	L2	六角対辺
Rc1/4	G3/8	27	13	14	21



管用テーパねじ

ねじの呼び	ねじの山数 25.4mmに対する山数	ピッチ	外径	谷の径
インチ	山数	(参考)	谷の径D1	内径D
R⅛	28	0.9071	9.728	8.566
R¼	19	1.3368	13.157	11.445
R⅜	19	1.3368	16.662	14.950
R½	14	1.8143	20.955	18.631
R¾	14	1.8143	26.441	24.117
R1	11	2.3091	33.249	30.291
R1¼	11	2.3091	41.910	38.952
R1½	11	2.3091	47.803	44.845
R2	11	2.3091	59.614	56.656
R2½	11	2.3091	75.184	72.226
R3	11	2.3091	87.884	84.926



管用平行ねじ

ねじの呼び	ねじの山数 25.4mmに対する山数	ピッチ	外径	谷の径
インチ	山数	(参考)	谷の径D1	内径D
G⅛	28	0.9071	9.728	8.566
G¼	19	1.3386	13.157	11.445
G⅜	19	1.3386	16.662	14.950
G½	14	1.8143	20.955	18.631
G¾	14	1.8143	26.441	24.117
G1	11	2.3091	33.249	30.291
G1¼	11	2.3091	41.910	38.952
G1½	11	2.3091	47.803	44.845
G2	11	2.3091	59.614	56.656
G2½	11	2.3091	75.184	72.226
G3	11	2.3091	87.884	84.926

仕様

メーカー	栗田製作所	型番	No.26×1/4×3/8
ねじ径	Rc1/4”×G3/8”	全長	27mm
使用圧力	1.0MPa	材質	真鍮
Gネジ側には、六角角径にV溝が入っています。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.