品番：EA141AV-355

品名：R 3/8"xR 1/4" ニップル

販売価格	305円（税抜）／ 336円（税込）		
カタログ価格	305円（税抜）／336円(税込)		
在庫数	最新在庫：17　（2025/12/17 01:26現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1083ページ		





管用テーパねじ

ねじの種類	ねじの山数 25mmにつき	ピッチ P	外径d	有効径 d_2
インチ	山数	mm	基準径	許容差
R⅛	28	0.9071	9.728	8.566
R¼	19	1.3368	13.157	11.445
R⅜	19	1.3368	16.662	14.950
R½	14	1.8143	20.955	18.631
R¾	14	1.8143	26.441	24.117
R1	11	2.3091	33.249	30.291
R1¼	11	2.3091	41.910	38.952
R1½	11	2.3091	47.803	44.845
R2	11	2.3091	59.614	56.656
R2½	11	2.3091	75.184	72.226
R3	11	2.3091	87.884	84.926

仕様

メーカー	栗田製作所	型番	No.06×3/8×1/4N
ねじ径	R3/8”×R1/4”	全長	30mm
使用圧力	1.0MPa	使用温度範囲	−5～60℃
材質	真鍮		

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.