品番：EA141AY-104

品名：R 1/2"xNPT 1/2" 中間ニップルソケット



販売価格	1,320円（税抜）／ 1,452円（税込）		
カタログ価格	1,320円（税抜）／1,452円(税込)		
在庫数	最新在庫：6　（2025/07/02 02:14現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0027ページ		





仕様

メーカー	アソー（ASOH）	型番	NF-3044R
ねじ径	雄(R)：1/2” 雌(NPT)：1/2”	内径	13mm
六角対辺	26mm	全長	33mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度	−50～150℃ (凍結箇所を除く)
材質	真鍮		
アメリカねじ(NPT)を日本ねじ(R)に変換するソケットです。			
RoHS指令相当品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.